


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.201

PDU international, model metered

Stat: 21-12-2025 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.201 - PDU international, model metered

Kompakt strømfordeling med en energimåling pr. fase eller forsyning. Hurtigt overblik over effektbehovet for hele IT-racket. Effektfordeling op til 22 kW

Funktioner

Best.nr.	DK 7955.201
Udgave	PDU, metered
Produktbeskrivelse	Energimåling for hver fase, dvs. effektbehovet for hele IT-racket. Ved hjælp af den kompakte PDU kan ethvert IT-rack nemt udstyres med en professionel strømfordeling. Det kompakte design giver nem montage, Ved TS IT-rack foretages montagen uden brug af værktøj. OLED-displayet viser energiforbruget. En integreret webserver giver mulighed for direkte netværkstilslutning med omfattende brugeradministration. Den redundante strømforsyning sker fra alle faser og herudover via et eksisterende Power-over-Ethernet-netværk. PDU'en tilbyder omfattende overvågningsfunktioner. En målenøjagtighed på 1 % sikrer en høj grad af pålidelighed.
Materiale	Aluminiumprofil, sorteloxeret
Dimensioner	Bredde: 44 mm Dybde: 62 mm Længde: 710 mm
Antal stikdåser og type	12 x C13
Stikdåser	12 x Apparatstik C13
Mærkestrøm (maks.)	16 A
Strømforsyninger	Antal: 1 Faser per forsyning: 1~
Længde tilslutningskabel	3 m
Tilslutningstype (elektrisk)	C20
Direktiver	EMC-direktiv 2014/30/EU Lavspændingsdirektiv 2014/35/EU
Normer	EN 60950-1

Funktioner

Driftstemperatur	0 °C...45 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)	10...95 %
Opbevaringstemperatur	-25 °C...70 °C
Passer til	Bokstype: TS IT: ≥ 1.200 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	1.9
Bruttovægt	3
Toldtarifnummer	85366990
EAN	4028177685277
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27142604