

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.238

Blade PDU international, model metered

Stat: 16-12-2025 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.238 - Blade PDU international, model metered

Intelligent strømfordeling med omfattende styringsfunktioner til strøm- og effektovervågning.



Funktioner

Best.nr.	DK 7955.238
Udgave	PDU, metered
Produktbeskrivelse	High Power strømfordeling til brug i IT-serverskabe. Blade PDU metered råder over omfattende styringsfunktioner til strøm- og effektovervågning for hver fase. Via det integrerede OLED-farvedisplay på frontsiden kan grundfunktionerne indstilles, og der er hurtig adgang til de elektriske forbrugsdata. Via netværkets brugerflade er der mulighed for fjernadgang til PDU'ens webserver. Forbrugsparametrene kan videreføres til en DCIM-software via SNMP. Der kan sluttes op til 4 sensorer til CAN-brugerfladen til overvågning af omgivelsesparametrene (temperatur/luftfugtighed/adgang).
Fordele	Netværkstilslutning via TCP/IP, SNMP
Tekniske data	Mulighed for universel stiklåsning og låsning af stikpladser IEC 60320, C13 og C19, der ikke skal bruges MTBF (ved 40 °C): 80.000 timer
Materiale	Stålplade, pulverlakeret
Farve	RAL 9005
Measurement functions, description	Måling for hver fase eller forsyning Spænding V, strøm A, frekvens Hz Arbejdseffekt kW, arbejdsenergi kWh Tilsyneladende effekt kVA, tilsyneladende energi kVAh

Funktioner

Dimensioner	Bredde: 450 mm Højde: 135 mm Dybde: 380 mm Længde: 4 HE
Antal stikdåser og type	12 x C13 / 12 x C19
Stikdåser	12 x Apparatstik C13 12 x Apparatstik C19
Mærkestrøm (maks.)	63 A
Strømforsyninger	Antal: 1 Faser per forsyning: 3~
Længde tilslutningskabel	3 m
Tilslutningstype (elektrisk)	CEE
Forureningsgrad	2
Snitflader	Integreret webserver, via RJ45
Number RJ45 ports for sensor units max	12
Direktiver	Lavspændingsdirektiv 2014/35/EU EMC-direktiv 2014/30/EU
Normer	EN 60950-1 EMC: EN 55022/B, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Protokoller	HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4, TCP/IP v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, OPC-UA, FTP/SFTP, SMTP
Driftstemperatur	0 °C...45 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)	10...90 %
Opbevaringstemperatur	-25 °C...70 °C
Tilslutning indgangskabel (type/længde)	H05VV-F5, 5 x 2,5 mm², 3 m
Passer til	Bokstype: TS IT: ≥ 1.200 mm

Funktioner

Pakkestørrelse	1 stk.
Toldtarifnummer	85369095
EAN	4028177685369
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27142604