

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.310

PDU international, model switched

Stat: 23-12-2025 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.310 - PDU international, model switched

Stikpladser, der kan til- og frakobles individuelt, er det centrale kendetegn for PDU'en, som naturligvis også tilbyder målefunktionen pr. fase eller pr. indgang . De aktuelle forbrugsdata vises på OLED-displayet.

Funktioner

Best.nr.	DK 7955.310
Udgave	PDU, switched
Produktbeskrivelse	Målefunktion per fase samt stikpladser, der kan til- og frakobles individuelt. Vha. den kompakte PDU kan ethvert IT-rack let udstyres med en professionel strømfordeling. Ved TS IT-rack er montering desuden muligt uden værktøj. Det kompakte design gør monteringen nem. Indbygningen af bistabile relæer og et OLED-display gør, at PDU'en har et lavt strømforbrug. En integreret webserver giver mulighed for direkte netværkstilslutning med omfattende brugeradministration. Den redundante strømforsyning sker fra alle faser og herudover via et eksisterende Power-over-Ethernet-netværk. PDU'en tilbyder omfattende administrations- og overvågningsfunktioner. En målenøjagtighed på 1 % sikrer en høj grad af pålidelighed.
Materiale	Aluminiumprofil, sorteloxeret
Leveringsomfang	inkl. tilslutningskabel H05-VV (3 m) med monteret indgangsstik
Dimensioner	Bredde: 44 mm Dybde: 85 mm Længde: 1.360 mm
Antal stikdåser og type	24 x C13 / 4 x C19
Stikdåser	24 x Apparatstik C13 4 x Apparatstik C19
Mærkestrøm (maks.)	16 A
Strømforsyninger	Antal: 1 Faser per forsyning: 1~
Længde tilslutningskabel	3 m

Funktioner

Tilslutningstype (elektrisk)	CEE
Direktiver	EMC-direktiv 2014/30/EU Lavspændingsdirektiv 2014/35/EU
Normer	EN 60950-1 IEC 61 000-4 IEC 61 000-6 EN 55 022
Driftstemperatur	0 °C...45 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)	10...95 %
Opbevaringstemperatur	-25 °C...70 °C
Passer til	Bokstype: TS IT: ≥ 1.800 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	3.2
Bruttovægt	5
Toldtarifnummer	85366990
EAN	4028177685192
ECLASS 8.0	27142604