

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.510

PDU UK, model basic

Stat: 23-08-2025 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.510 - PDU UK, model basic

Den kompakte form tillader hurtig montage i Zero-U-Space til TS IT-netværks- og serverskabe. Indgang med CEE-stik (16 A/32 A), med BS 1363 (UK) udgange. Effektfordeling mellem 3,7 kW til 22 kW.

Funktioner

Best.nr.	DK 7955.510
Produktbeskrivelse	Robust, kompakt grundlæggende strømfordeling til IT-miljøer. Vha. den kompakte PDU kan ethvert IT-rack nemt udstyres med en professionel strømfordeling. Ved TS IT-rack er montering desuden mulig uden værktøj. Det kompakte design gør monteringen nem.
Materiale	Aluminiumprofil, sorteloxeret
Dimensioner	Bredde: 44 mm Dybde: 62 mm Længde: 440 mm
Antal stikdåser og type	6 x C13 / 1 x C19
Stikdåser	6 x GB (type G, BS 1363)
Mærkestrøm (maks.)	13 A
Strømforsyninger	Antal: 1 Faser per forsyning: 1~
Længde tilslutningskabel	3 m
Tilslutningstype (elektrisk)	Storbritannien
Driftstemperatur	0 °C...45 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)	10...95 %
Opbevaringstemperatur	-25 °C...70 °C
Passer til	Bokstype: TS IT: ≤ 800 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	1.24

Funktioner

Bruttovægt	1.42
Toldtarifnummer	85366990
EAN	4028177685024
ECLASS 8.0	27142604