

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.911

Slave PDU international, model managed

Stat: 05-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.911 - Slave PDU international, model managed

Slave PDU til tilslutning på PDU Master-udførelser, metered, switched og managed samt CMC III. Måle- og afbryderfunktioner som PDU managed, dog uden integreret display og netværks-/webgrænseflade. En PDU Master eller CMC III er påkrævet til driften. Der kan maksimalt tilsluttes 3 slave PDU pr. CAN-Bus.

Funktioner

Best.nr.	DK 7955.911
Produktbeskrivelse	Der kan integreres op til 3 slave-PDU'er kontrolleret til en PDU. Vha. den kompakte PDU kan ethvert IT-rack nemt udstyres med en professionel strømfordeling. Ved TS IT-rack er montering desuden mulig uden værktøj. Det kompakte design gør monteringen nem. Indbygningen af bistabile relæer gør, at PDU'en har et lavt strømforbrug. Den redundante strømforsyning sker fra alle faser. PDU'en tilbyder omfattende administrations- og overvågningsfunktioner. En målenøjagtighed på 1 % sikrer en høj grad af pålidelighed.
Materiale	Aluminiumprofil, sorteloxeret
Dimensioner	Bredde: 44 mm Dybde: 85 mm Længde: 1.360 mm
Antal stikdåser og type	24 x C13 / 4 x C19
Stikdåser	24 x Apparatstik C13 4 x Apparatstik C19
Mærkestrøm (maks.)	32 A
Strømforsyninger	Antal: 1 Faser per forsyning: 1~
Længde tilslutningskabel	3 m
Tilslutningstype (elektrisk)	CEE
Number RJ45 ports for sensor units max	2

Funktioner

Direktiver	EMC-direktiv 2014/30/EU Lavspændingsdirektiv 2014/35/EU
Normer	EN 60950-1
Driftstemperatur	0 °C...45 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)	10...95 %
Opbevaringstemperatur	-25 °C...70 °C
Passer til	Bokstype: TS IT: ≤ 1.800 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	6 kg
Bruttovægt	7 kg
Toldtarifnummer	85366990
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27142604
Produktbeskrivelse	DK Slave PDU international, managed version, Forbinder op til 3 Slave PDU til PDU managed, BLD: 44x1360x85 mm, 24xC13, 4xC19, sort, CEE, 1~, 32 A, til min H: 1800 mm, med display