

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7979.113 PDU basic

Stat: 08-07-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7979.113 - PDU basic

High-end-strømfordeling til IT-racks: Robust PDU med kompakt basis-strømfordeling til IT-miljøet.



## Funktioner

|                    |   |
|--------------------|---|
| Best.nr.           | DK 7979.113   |
| Udgave             | PDU Basic   |
| Produktbeskrivelse | Kompakt basisstrømfordeling. Ved hjælp af PDU basic kan ethvert IT-rack nemt udstyres med en professionel strømfordeling. Alt efter PDU-udførelse kan montage ske horisontalt i 19"-niveau eller vertikalt (også i Zero-U-Space).           |
| Fordele            | Ved lodret montage kan placeringen i Zero-U-Space i Rittal VX IT eller TS IT rack sker uden brug af værktøj<br>Farvemarkering af faser og sikringsstrømkredse (L1=pink, L2=sort, L3=hvid)<br>Indbygningssæt til VX IT, uden brug af værktøj |
| Materiale          | Ekstruderet aluminiumprofil, eloxeret<br>Slots: Plast   |
| Leveringsomfang    | Stiklås til IEC C14, C20 stik<br>Inkl. montagematerialer  |
| Valgmuligheder     | Overspændingsbeskyttelse type 3 med hot swap-afledere, med statusovervågning, kan integreres i PDU-kabinet<br>Kabinet fås også i andre farver   |

# Funktioner

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Dimensioner                        | Bredde: 44 mm<br>Dybde: 70 mm<br>Længde: 845 mm  |
| Antal stikdåser og type            | 12 x C13 / 4 x C19   |
| Mærkedriftsspænding                | 230 V (AC)   |
| Mærkestrøm (maks.)                 | 32 A   |
| Nom. effekt                        | 7,4 kW   |
| Strømforsyninger                   | Antal: 1<br>Faser per forsyning: 1~  |
| Længde tilslutningskabel           | 3 m  |
| Tilslutningstype (elektrisk)       | CEE  |
| Direktiver                         | EMC-direktiv 2014/30/EU<br>Lavspændingsdirektiv 2014/35/EU   |
| Normer                             | EN 62368-1<br>EN 61000-3<br>EN 61000-4<br>EN 61000-6<br>EN 62053-21  |
| Driftstemperatur                   | 5 °C...50 °C   |
| Luftfugtighed (ikke kondenserende) | 10...95 %  |
| Opbevaringstemperatur              | -20 °C...70 °C   |
| Passer til                         | Bokstype: VX IT-skabsramme: ≥ 1.200 mm<br>Bokstype: VX IT 19"-profilskinner: ≥ 1.200 mm<br>Bokstype: TX CableNet: ≥ 1.200 mm |
| Pakkestørrelse                     | 1 stk.   |
| Nettovægt                          | 2,5 kg   |
| Bruttovægt                         | 2,85 kg  |
| Toldtarifnummer                    | 85366990   |
| ETIM 9                             | EC002762   |
| ETIM 8                             | EC002762   |

# Funktioner

---

ECLASS 8.0

27142604

---

Produktbeskrivelse

PDU basic 32A/1P CEE 12xC13+4xC19, DK PDU basic, Compact basic power distributor, WHD: 44x845x70, IEC 60320: 12 x C13, 4 x C19

# Godkendelser.

---

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring