



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7979.117 PDU basic

Stat: 24-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE




SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7979.117 - PDU basic

High-end-strømfordeling til IT-racks: Robust PDU med kompakt basis-strømfordeling til IT-miljøet.



Funktioner

| | |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Best.nr. | DK 7979.117 |
| Udgave | PDU Basic |
| Produktbeskrivelse | Kompakt basisstrømfordeling. Ved hjælp af PDU basic kan ethvert IT-rack nemt udstyres med en professionel strømfordeling. Alt efter PDU-udførelse kan montage ske horisontalt i 19"-niveau eller vertikalt (også i Zero-U-Space). |
| Fordele | Ved lodret montage kan placeringen i Zero-U-Space i Rittal VX IT eller TS IT rack sker uden brug af værktøj Farvemarkering af faser og sikringsstrømkredse (L1=pink, L2=sort, L3=hvid) Indbygningssæt til VX IT, uden brug af værktøj |
| Materiale | Ekstruderet aluminiumprofil, eloxeret Slots: Plast |
| Leveringsomfang | Stiklås til IEC C14, C20 stik Inkl. montagematerialer |
| Valgmuligheder | Kabinet fås også i andre farver |
| Dimensioner | Bredde: 44 mm Dybde: 70 mm Længde: 695 mm |
| Antal stikdåser og type | 12 x C13 / 1 x C19 |

Funktioner

| | |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mærkedriftsspænding | 230 V (AC) |
| Mærkestrøm (maks.) | 16 A |
| Nom. effekt | 3,7 kW |
| Strømforsyninger | Antal: 1 Faser per forsyning: 1~ |
| Tilslutningstype (elektrisk) | IEC C20 |
| Direktiver | EMC-direktiv 2014/30/EU Lavspændingsdirektiv 2014/35/EU |
| Normer | EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21 |
| Driftstemperatur | 5 °C...50 °C |
| Luftfugtighed (ikke kondenserende) | 10...95 % |
| Opbevaringstemperatur | -20 °C...70 °C |
| Passer til | Bokstype: VX IT-skabsramme: ≥ 1.200 mm Bokstype: VX IT 19"-profilskinner: ≥ 1.200 mm Bokstype: TX CableNet: ≥ 1.200 mm |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 1,95 kg |
| Bruttovægt | 2,04 kg |
| Toldtarifnummer | 85366990 |
| ETIM 9 | EC002762 |
| ETIM 8 | EC002762 |
| ECLASS 8.0 | 27142604 |
| Produktbeskrivelse | DK PDU basic, kompakte basisstrømfordeler, BLD: 44x695x70, IEC 60320: 12 x C13, 1 x C19, 230 V, 1~, 16A, IEC C20 |

Godkendelser.

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring