


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7979.814 PDU UK basic

Stat: 15-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7979.814 - PDU UK basic

Energifordelingen er særligt dimensioneret til datacentre og fritstående racks med UK-stik (BS 1363).



Funktioner

| | |
|-------------------------|--|
| Best.nr. | DK 7979.814 |
| Produktbeskrivelse | High-end-strømfordeler med kompakt design til it-netværks- og serverracks. Afhængigt af udførelse med omfattende managementfunktioner til energimåling og overvågning. |
| Fordele | Indbygningssæt til VX IT, uden brug af værktøj Strømbesparende design, lavt egenforbrug |
| Tekniske data | Farvemarkering af faser og sikringsstrømkredse (L1=pink, L2=sort, L3=hvid) |
| Materiale | Aluminiumprofil, sorteloxeret Slots: Plast |
| Leveringsomfang | Inkl. montagematerialer |
| Valgmuligheder | Overspændingsbeskyttelse type 3 med hot swap-afledere, med statusovervågning, kan integreres i PDU-kabinet Overspændingsbeskyttelse type 3 med hot swap-afledere, med statusovervågning, kan integreres i PDU-kabinet |
| Dimensioner | Bredde: 44 mm Dybde: 70 mm Længde: 1.295 mm |
| Antal stikdåser og type | 16 x BS 1363 / 4 x C19 |
| Stikdåser | 16 x BS 1363 4 x C 19 |

Funktioner

| | |
|------------------------------------|--|
| Mærkestrøm (maks.) | 16 A |
| Nom. effekt | 3,7 kW |
| Strømforsyninger | Antal: 1 Faser per forsyning: 1~ |
| Længde tilslutningskabel | 3 m |
| Tilslutningstype (elektrisk) | CEE |
| Direktiver | EMC-direktiv 2014/30/EU Lavspændingsdirektiv 2014/35/EU |
| Normer | EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21 |
| Driftstemperatur | 5 °C...50 °C |
| Luftfugtighed (ikke kondenserende) | 10...95 % |
| Opbevaringstemperatur | -25 °C...70 °C |
| Passer til | Bokstype: VX IT-skabsramme: ≥ 1.800 mm Bokstype: VX IT 19"-profilskinner: ≥ 1.800 mm Bokstype: TX CableNet: ≥ 1.800 mm |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 4,1 kg |
| Bruttovægt | 4,42 kg |
| Toldtarifnummer | 85366990 |
| ETIM 9 | EC000330 |
| ETIM 8 | EC002762 |
| ECLASS 8.0 | 27142604 |
| Produktbeskrivelse | DK PDU UK, basic, kompakt basisstrømfordeler, BLD: 44x1295x70 mm, IEC 60 320: 4x C19, 16x BS 1363, 230 V, 1~, 16 A |

Godkendelser.

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring