


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7979.815 PDU UK basic

Stat: 23-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7979.815 - PDU UK basic

Energifordelingen er særligt dimensioneret til datacentre og fritstående racks med UK-stik (BS 1363).



Funktioner

Best.nr.	DK 7979.815
Udgave	Basic UK
Produktbeskrivelse	High-end-strømfordeler med kompakt design til it-netværks- og serverracks. Afhængigt af udførelse med omfattende managementfunktioner til energimåling og overvågning.
Fordele	Indbygningssæt til VX IT, uden brug af værktøj Strømbesparende design, lavt egenforbrug
Tekniske data	Farvemarkering af faser og sikringsstrømkredse (L1=pink, L2=sort, L3=hvid) Kompakte ledningsbeskyttelseskontakter (16 A – Carling-type)
Materiale	Aluminiumprofil, sorteloxeret Slots: Plast
Leveringsomfang	Inkl. montage materialer
Valgmuligheder	Overspændingsbeskyttelse type 3 med hot swap-afledere, med statusovervågning, kan integreres i PDU-kabinet Overspændingsbeskyttelse type 3 med hot swap-afledere, med statusovervågning, kan integreres i PDU-kabinet
Dimensioner	Bredde: 44 mm Dybde: 70 mm Længde: 1.495 mm
Antal stikdåser og type	16 x BS 1363 / 4 x C19

Funktioner

Stikdåser	16 x BS 1363 4 x C 19
Mærkestrøm (maks.)	32 A
Nom. effekt	7,4 kW
Strømforsyninger	Antal: 1 Faser per forsyning: 1~
Længde tilslutningskabel	3 m
Tilslutningstype (elektrisk)	CEE
Direktiver	EMC-direktiv 2014/30/EU Lavspændingsdirektiv 2014/35/EU
Normer	EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21
Driftstemperatur	5 °C...50 °C
Luftfugtighed (ikke kondenserende)	10...95 %
Opbevaringstemperatur	-25 °C...70 °C
Passer til	Bokstype: VX IT-skabsramme: ≥ 1.800 mm Bokstype: VX IT 19"-profilskinner: ≥ 1.800 mm Bokstype: TX CableNet: ≥ 1.800 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	4 kg
Bruttovægt	5 kg
Toldtarifnummer	85366990
ETIM 9	EC000330
ETIM 8	EC002762
ECLASS 8.0	27142604
Produktbeskrivelse	DK PDU UK, basic, kompakt basisstrømfordeler, BLD: 44x1495x70 mm, IEC 60 320: 4x C19, 16x BS 1363, 230 V, 1~, 16 A

Godkendelser.

Forklaringer.

Overensstemmelseserklæring