

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7986.035 Ventilationsplade

Stat: 11-05-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7986.035 - Ventilationsplade

Kan topmonteres efterfølgende i alle netværksskabe TS 8. Bagkantområdet forbliver frit til kabelindføring. Leveres med 2 ventilatorer og temperaturregulator som standard. Udvidelse til maks. 4/6 ventilatorer.

## Funktioner

|   |  |
|---|--|
| Best.nr.                                  | DK 7986.035  |
| Produktbeskrivelse                        | Til eftermontering på eksisterende DK-TS applikationer. Pladen monteres fortil i skabet, således at bagkantområdet forbliver frit til kabelindføring. En gummiklemprofil til eventuel aftætning bagtil er vedlagt. |
| Farve                                     | RAL 7035   |
| Leveringsomfang                           | Ventilationsplade med to ventilatorer og ekstra udskæring til ekstra ventilatorer<br>1 termostat<br>Elastisk klemprofil<br>Termostat og ventilator komplet fortrådet med tilslutningskabel (3,5 m)                 |
| Lufteffekt per ventilator (frit blæsende) | 160/180  |
| Mærkedriftsspænding                       | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz   |
| Ventilatorernes luftydelse (fritblæsende) | 1514   |
| Indbygningsmuligheder                     | I en lukket topplade hævet med 20 eller 50 mm afstandsbolte<br>I en topplade til kabelindføring hævet med 20 eller 50 mm afstandsbolte<br>I en ventileret topplade til kabelindføring                              |
| Montageanvisning                          | Til afskærmning i siden og målrettet luftføring ved sammenbygning kræves den elastiske klemprofil 2573.000   |

# Funktioner

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Bemærk                    | Ikke egnet til krantransport<br>Kombineret med svingrammen, stor, eller topplade til kabelindføring bagtil kan ventilatorpladen vælges som følger: Ventilatorplade = skabsdybde - 200 mm<br>Ikke egnet til kombination med 19" montageramme<br>Luftgennemstrømningen kan forøges ved hjælp af ventilatorudvidelsessæt 7980.000.<br>Det angivne støjniveau gælder for den første ventilator |
| Støjniveau per ventilator | 37 dB(A)   |
| Passer til                | Bredde: 800 mm<br>Dybde: 600 mm  |
| Driftstemperatur          | 5 °C...55 °C   |
| Pakkestørrelse            | 1 stk.   |
| Nettovægt                 | 4,791 kg   |
| Bruttovægt                | 5,043 kg   |
| Toldtarifnummer           | 84145915   |
| ETIM 9                    | EC000331   |
| ECLASS 8.0                | 27189272   |
| Produktbeskrivelse        | DK Ventilationsplade, BxD: 800x600 mm, 230 V, 1 ~, 50/60 Hz, til TS  |