


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 7990.000

Ventilatorudvidelsessæt

Stat: 11-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 7990.000 - Ventilatorudvidelsessæt til VX IT, TS IT

Ventilatorudvidelsessæt med integreret hastighedsregulator til installation i blæsermodulerne 5503.010, 5503.020 og 5503.025.

Funktioner

Best.nr.	SK 7990.000
Udgave	Uden topplade
Produktbeskrivelse	Blæserudvidelsessæt med integreret hastighedsregulator til installation i blæsermodulerne 5503.xxx.
Fordele	Tilslutningsklar komplet løsning Energieffektiv hastighedsregulering med forud fastsat kurve Internationale godkendelser og multispændingskompatibilitet for global anvendelse
Materiale	Plast
Farve	RAL 9005
Leveringsomfang	Ventilator Beskyttelsesgitter Inkl. montagematerialer Installations- og betjeningsvejledning
Ventilationseffekt (på driftspunktet)	150 m ³ /h
Mærkedriftsspænding	24 V (DC)
Mærkestrøm maks.	50 Hz: 0,32 A 60 Hz: 0,32 A
Dimensioner	Bredde: 119 mm Højde: 25 mm Dybde: 119 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 20
Hastighed	100 %
Bemærk	Reduktion af den angivne luftydelse til 150 m ³ /h ved 25 Pa modtryk
Støjniveau (på driftspunktet)	44 dB(A)

Funktioner

Driftstemperatur	5 °C...55 °C
Nom. effekt	7,7 W
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,3 kg
Bruttovægt	0,308 kg
Toldtarifnummer	84145915
ETIM 9	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Produktbeskrivelse	SK ventilatorudvidelsessæt hastighedsstyret, 192 m ³ /h fritblæsende, til ventilatormoduler, BHD:119x25x119 mm, RAL 9005

Godkendelser.

Forklaringer. Overensstemmelseserklæring