

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7999.009 Micro Data Center

Stat: 28-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7999.009 - Micro Data Center Level E

Med IT Safe MDC Level E får du et lille datacenter, der er perfekt skræddersyet til dine behov med et optimeret fodaftryk, der ikke kun vokser i takt med, at din it udvikler sig, men også kan flyttes til andre lokationer, hvis det er nødvendigt.



Funktioner

Best.nr.	DK 7999.009
Produktbeskrivelse	Micro Data Center Level E (MDC Level E) er en modulopbygget sikkerhedsboks med betjeningslåge foran og servicelåge bagved. MDC Level E er i standardudgaven udstyret med en kabelindføring i hvert af sideelementerne og fås i forskellige dimensioner.
Fordele	Mulighed for installation på svært tilgængelige steder Udbygningsbart og dermed trinvis investering i takt med voksende IT-anlæg. Forberedt til anvendelse af forskellige IT-klimaløsninger Mulighed for nedtagning og genopstilling giver investeringssikkerhed
Anvendelsesområder	Høj grad af beskyttelse mod de fysiske trusler, IT-udstyr kan blive udsat for Med supplerende komponenter efter behov kan boksen gøres til et kompakt datacenter.
Materiale	Stålplade, overfladebehandlet
Farve	Kabinet: RAL 7035 Servicelåge: RAL 7035 Betjeningslåge: RAL 7035
Leveringsomfang	Sikkerhedsboks med betjenings- og servicelåge Kabelindføring i begge sideelementer Begge låger med låsecylinder

Funktioner

Valgmuligheder	Forskellige låsevarianter Forskellige kabelindføringsystemer Kabelindføring i top- eller bundelement Dobbeltfløjede låger Valgfri lågehængsling Understel Understel med brandsikring
Bemærk	Afprøvninger er gennemført som systemtests og dokumenteret med prøveattester Projektering på forespørgsel
Beskyttelsesegenskaber	Boksen er testet som system Enkeltboksen er testet som system med enkelt- og dobbeltlåge og mekanisk lås Brandmodstandsklasse F 90 i henhold til DIN 4102, del 2, samt EI 90 i henhold til EN 1363-1 og EN 13501-2, overholdelse af grænseværdierne $\Delta T < 50$ K og relativ luftfugtighed < 85 % over 30 minutter Røgbeskyttelse i overensstemmelse med DIN 18095-2: 1991-03 Indbrudssikring RC 2 værktøjsangreb svarende til DIN EN 1630:2011-09 Indbrudssikring RC 3 værktøjsangreb svarende til DIN EN 1630:2011-09 (begrænsede konfigurationsmuligheder)
Indvendige dimensioner	Indbygningshøjde for komponenter: 47 HE
Standardbeskyttelse mod	Brand Slukningsvand Korrosive gasser Hærværk Uvedkommende adgang Støv Tyveri/indbrud
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 54
Kapslingsklasse	IP 54 til IP 56 (konfigurationsafhængigt)
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	700 kg
Bruttovægt	750 kg
Toldtarifnummer	83030040

Funktioner

ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Produktbeskrivelse	Micro Data Center Level E. Micro Data Center Level E (MDC Level E) er en modulopbygget sikkerhedsboks med betjeningslåge foran og servicelåge bagved. MDC Level E er som standard udstyret med en kabelindføring i hvert af sideelementerne.
