Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# VX 8455.000

# Rækkemonteret gulvskab VX25, rustfrit stål

Stat: 05-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

# VX 8455.000 - Rækkemonteret gulvskab VX25, rustfrit stål Gulvskab

Standarden inden for tavlekonstruktion i rustfrit stål af høj kvalitet 1.4301 (AISI 304): Tavleramme med en frontlåge, bagplade, monteringsplade, topplade, delte bundplader. Velegnet til effektiv skabsudbygning.





## Funktioner

| | |
|---|---|
| Best.nr. | VX 8455.000 |
| Materiale | Skabsramme: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm<br>Top: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm, udv. matslebet<br>Låge: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 2,0 mm, udv. matslebet<br>Bagplade: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) 1,5 mm, udv. matslebet<br>Flangeplader: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm<br>Montageplade: Stålplade, 3,0 mm |
| Overflade | Skabsramme og flangeplader: blank<br>Låge, topplade og bagplade: udv. matslebet, kornstørrelse 400<br>Montageplade: galvaniseret |

© Rittal 2026

# Funktioner

| | |
|---|---|
| Leveringsomfang | Skabsramme<br>Låge(r)<br>Lågehængsling til højre, kan flyttes til venstre<br>Topplade<br>Flangeplader<br>Bagplade<br>Montageplade<br>Lås: 3 mm dobbeltkam<br>2 montageskinner 18 x 39 mm |
| Dimensioner | Bredde: 800 mm<br>Højde: 1.800 mm<br>Dybde: 500 mm |
| Mål montageplade (B x H) | 699 mm x 1.696 mm |
| Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529 | IP 55 |
| Kapslingsklasse NEMA | NEMA 1<br>NEMA 12 |
| Typeklassificering iht. 508A | Type 1<br>Type 12 |
| IK-kode | IK10 |
| Antal låger | 1 |
| Bemærk | På grund af materialets hårdhed anbefaler vi, at der benyttes torxpladeskruer 2486.400 til indvendig udbygning. |
| Grundmateriale | Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 109,82 kg |
| Bruttovægt | 110,25 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 346,55 |
| Toldtarifnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivelse | VX rækkesystem, BHD: 800x1800x500 mm, rustfrit stål, 1.4301, med montageplade, enkeltlåge på forsiden |

# Godkendelser.

| | |
|---|---|
| Godkendelser. | Bureau Veritas<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
| Certifikater. | Overflade |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring<br>Overensstemmelseserklæring UK<br>PCF-declaration |