


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8601.450 Travers

Stat: 13-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8601.450 - Travers til VX, TS, VX SE, TP, PC, IW, Chiller Blue e+

Til forøgelse af stabiliteten rager traverserne 138 mm frem under bundrammen fortil og bagtil.



Funktioner

Best.nr.	TS 8601.450
Produktbeskrivelse	Til forøgelse af stabiliteten rager traverserne 138 mm frem over bundrammen fortil og bagtil. Den bageste del kan trækkes ud til dybere skabe og atter skrues fast. Til fastskruning i gulv og på skab med montageåbninger i siden, fortil og bagtil. Hjul og nivelleringsfødder kan monteres på den påsvejsede møtrik M12.
Fordele	Til forøgelse af stabiliteten Kan justeres efter kabinetdybden
Materiale	Stålplade
Overflade	Lakeret
Farve	RAL 7015
Leveringsomfang	1 kryds i venstre side 1 kryds i højre side
Indbygningsmuligheder	Til fiksering i gulv og på skab med montageåbninger i siden, fortil og bagtil Ved Chiller Blue e+ kan traversen anvendes som sokkellement
Bemærk	Sørg for tilstrækkelig stabilitet og vippebeskyttelse
Dimensioner	Højde: 70 mm

Funktioner

Passer til	Bokstype: VX TS VX SE TP PC IW Dybde: = 400 mm = 500 mm
Passer til dybde	400 mm 500 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	7,483 kg
Bruttovægt	7,66 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	30,1 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklarerer
Toldtarifnummer	73269098
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Produktbeskrivelse	TS travers, regulerbar, til D: 400/500 mm