

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8601.680 Travers

Stat: 14-04-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8601.680 - Travers til VX, TS, VX SE, TP, PC, IW, Chiller Blue e+

Til forøgelse af stabiliteten rager traverserne 138 mm frem under bundrammen fortil og bagtil.



## Funktioner

Best.nr.	TS 8601.680
Produktbeskrivelse	Til forøgelse af stabiliteten rager traverserne 138 mm frem over bundrammen fortil og bagtil. Den bageste del kan trækkes ud til dybere skabe og atter skrues fast. Til fastskruning i gulv og på skab med montageåbninger i siden, fortil og bagtil. Hjul og nivelleringsfødder kan monteres på den påsvejsede møtrik M12.
Fordele	Til forøgelse af stabiliteten Kan justeres efter kabinetdybden
Materiale	Stålplade
Overflade	Lakeret
Farve	RAL 7015
Leveringsomfang	1 kryds i venstre side 1 kryds i højre side
Indbygningsmuligheder	Til fiksering i gulv og på skab med montageåbninger i siden, fortil og bagtil Ved Chiller Blue e+ kan traversen anvendes som sokkellement
Bemærk	Sørg for tilstrækkelig stabilitet og vippebeskyttelse
Dimensioner	Højde: 70 mm

# Funktioner

Passer til	Bokstype: VX TS VX SE TP PC IW Dybde: = 600 mm = 800 mm
Passer til dybde	600 mm 800 mm
Pakkestørrelse	2 stk.
Nettovægt	10 kg
Bruttovægt	10,139 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	39,6 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklarerer
Toldtarifnummer	73269098
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Produktbeskrivelse	TS travers, regulerbar, til D: 600/800 mm