


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8610.605 Glaslåge

Stat: 05-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8610.605 - Glaslåge til TS, TS IT, VX SE

I stedet for stålpladelåge eller bagplade.



Funktioner

| | |
|-----------------------------|--|
| Best.nr. | TS 8610.605 |
| Produktbeskrivelse | I stedet for stålpladelåge eller bagplade. |
| Materiale | Ramme: Ekstruderet aluminiumprofil Hjørnestykker: Trykstøbt zink Observationsvindue: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm |
| Overflade | Pulverlakeret |
| Farve | Ramme: RAL 7035 Hjørnestykker: RAL 7035 Glasplade (indvendigt påtrykt maske): RAL 9005 |
| Leveringsomfang | Glaslågeramme med sikkerhedsglas Stanglås med dobbeltkaminsats 180° hængsler (4 stk.) |
| Gennemsigtigt areal | Bredde af observationsvindue: 460 mm Højde af observationsvindue: 1.840 mm |
| Højde af observationsvindue | 1.840 mm |
| Montageanvisning | Ved montage i stedet for bagpladen er låsedelene påkrævet |

Funktioner

| | |
|------------------------------------|---|
| Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529 | IP 55 |
| Passer til | Bokstype: TS TS IT VX SE Bredde: = 600 mm Højde: = 2.000 mm |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 10,5 kg |
| Bruttovægt | 12,5 kg |
| Toldtarifnummer | 76101000 |
| ETIM 9 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
| Produktbeskrivelse | TS Glaslåge, til TS, TS IT, SE, til BxH: 600x2000 mm |