

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8610.625 Glaslåge

Stat: 13-05-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8610.625 - Glaslåge til TS, TS IT, VX SE

I stedet for stålpladelåge eller bagplade.



## Funktioner

Best.nr.	TS 8610.625
Produktbeskrivelse	I stedet for stålpladelåge eller bagplade.
Materiale	Ramme: Ekstruderet aluminiumprofil Hjørnestykker: Trykstøbt zink Observationsvindue: Hærdet sikkerhedsglas, 3 mm
Overflade	Pulverlakeret
Farve	Ramme: RAL 7035 Hjørnestykker: RAL 7035 Glasplade (indvendigt påtrykt maske): RAL 9005
Leveringsomfang	Glaslågeramme med sikkerhedsglas Stanglås med dobbeltkaminsats 180° hængsler (4 stk.)
Gennemsigtigt areal	Bredde af observationsvindue: 460 mm Højde af observationsvindue: 2.040 mm
Højde af observationsvindue	2.040 mm
Montageanvisning	Ved montage i stedet for bagpladen er låsedelene påkrævet

# Funktioner

---

Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 55
Passer til	Bokstype: TS TS IT VX SE Bredde: = 600 mm Højde: = 2.200 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	15,7 kg
Bruttovægt	16,2 kg
Toldtarifnummer	76101000
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Produktbeskrivelse	TS Glaslåge, til TS, TS IT, SE, til BxH: 600x2200 mm