Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8611.070
Komforthåndtag

Stat: 07-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

TS 8611.070 - Komforthåndtag til TS, TS IT, VX SE, PC, IW

Eftersom håndtaget takket være vippeteknikken ikke kræver nogen svingplads, kan lågefladen udnyttes optimalt til indbygninger. Enkel montage ved hjælp af greb, der kan klikkes på.





Funktioner

Best.nr.	TS 8611.070
Udgave	til låsecylinder
Produktbeskrivelse	Eftersom håndtaget takket være vippeteknikken ikke kræver nogen svingplads, kan lågefladen udnyttes optimalt til indbygninger.
Materiale	Trykstøbt zink
Overflade	Pulverlakeret
Farve	RAL 7035
Montageanvisning	Montage på glaslåge TS, VX SE, låge under PC, designlåge IW kræver håndtagsadapter
Lås	Udførelse lås: Forberedt til indbygning af låsecylindere, 40 eller 45 mm totallængde (efter DIN 18 252) eller sikkerheds- og trykknapindsatse med en længde på 40 mm

© Rittal 2026

Funktioner

Passer til skabstype	TS TS IT VX SE PC-skab låge IW TS 8 rustfrit stål SE rustfrit stål EL 3-delt 18 - 21 HE Vægskab AX, 3-delt
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,53 kg
Bruttovægt	0,58 kg
Toldtarifnummer	83024110
ETIM 9	EC000327
ECLASS 8.0	27409217
Produktbeskrivelse	TS Komforthåndtag til TS, TS IT, SE, PC, IW, til semi-cylinder, RAL 7035

© Rittal 2026