

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8612.000

TS-systemchassis 17 x 73 mm

Stat: 02-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8612.000 - TS-systemchassis 17 x 73 mm

Til universel rammekonstruktion eller delmontage. Hænges blot i hullerne og sikres.



Funktioner

Best.nr.	TS 8612.000
Udgave	til det indvendige montageniveau
Produktbeskrivelse	Til universel rammekonstruktion eller delmontage. Hænges blot i hullerne og sikres.
Materiale	Stålplade
Overflade	Galvaniseret
Leveringsomfang	Inkl. montageskruer
Længde	990 mm
Indbygningsmuligheder	På vertikalt TS, VX SE-skabsprofil: på det indre montageniveau, hele vejen rundt, forskudt På vandret VX SE-skabsprofil foroven, i dybden I TP via skinne til indvendig udbygning: i dybden, til indvendigt montageniveau Enkelt ophængning og sikring, som indbygningsset til apparathylder i TS, VX SE
Montageanvisning	Ved indbygning i TP er skinnen til invendig udbygning påkrævet
Passer til	Bokstype: VX SE TP PC IW TX CableNet Bredde/dybde: 1.000 mm

Funktioner

Pakkestørrelse	4 stk.
Nettovægt	4,232 kg
Bruttovægt	4,432 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	16,9 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklarerer
Toldtarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivelse	TS Systemchassis med montagevinkel, 17 x 73 mm, til indvendigt montage niveau: til BxD:1000 mm, L: 990 mm