

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8612.050

## TS-systemchassis 17 x 73 mm

Stat: 22-05-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8612.050 - TS-systemchassis 17 x 73 mm

Til universel rammekonstruktion eller delmontage. Hænges blot i hullerne og sikres.



## Funktioner

Best.nr.	TS 8612.050
Udgave	Til det indre montageniveau og til montage på låger
Produktbeskrivelse	Til universel rammekonstruktion eller delmontage. Hænges blot i hullerne og sikres.
Materiale	Stålplade
Overflade	Galvaniseret
Leveringsomfang	Inkl. montageskruer
Længde	490 mm
Passer til lågebredde	600 mm
Indbygningsmuligheder	På vertikalt TS, VX SE-skabsprofil: på det indre montageniveau, hele vejen rundt, forskudt På vandret VX SE-skabsprofil foroven, i dybden I TP via skinne til indvendig udbygning: i dybden, til indvendigt montageniveau Enkelt ophængning og sikring, som indbygningssæt til apparathylder i TS, VX SE
Montageanvisning	Ved indbygning i TP er skinnen til indvendig udbygning påkrævet

# Funktioner

Passer til	Bokstype: VX SE TP PC IW Bredde/dybde: 500 mm
Pakkestørrelse	4 stk.
Nettovægt	2,008 kg
Bruttovægt	2,199 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	8,6 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeclareres
Toldtarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivelse	TS Systemchassis med montagevinkel, 17 x 73 mm, til indvendigt montageniveau: til BxD:500 mm, til lågebredde: 600 mm, L: 490 mm