

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TS 8612.080**

**TS-systemchassis 17 x 73 mm**

Stat: 05-05-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8612.080 - TS-systemchassis 17 x 73 mm

Til universel rammekonstruktion eller delmontage. Hænges blot i hullerne og sikres.



## Funktioner

Best.nr.	TS 8612.080
Udgave	Til det indre montageniveau og til montage på låger
Produktbeskrivelse	Til universel rammekonstruktion eller delmontage. Hænges blot i hullerne og sikres.
Materiale	Stålplade
Overflade	Galvaniseret
Leveringsomfang	Inkl. montageskruer
Længde	790 mm
Passer til lågebredde	900 mm
Indbygningsmuligheder	<p>På vertikalt TS, VX SE-skabsprofil: på det indre montageniveau, hele vejen rundt, forskudt</p> <p>Kan i SE endvidere monteres på horisontalprofilen foroven i dybden</p> <p>I lågerammen på TS, SE og PC</p> <p>I TP via skinne til indvendig udbygning: i dybden, til indvendigt montageniveau</p> <p>Enkelt ophængning og sikring, som indbygningsset til apparathylder i TS, VX SE</p>
Montageanvisning	Ved indbygning i TP er skinnen til indvendig udbygning påkrævet

# Funktioner

Passer til	Bokstype: VX SE TP PC IW TX CableNet Bredde/dybde: 800 mm
Pakkestørrelse	4 stk.
Nettovægt	3,384 kg
Bruttovægt	3,54 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	13,7 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklarerer
Toldtarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivelse	TS Systemchassis med montagevinkel, 17 x 73 mm, til indvendigt montage niveau: til BxD:800 mm, til lågebredde: 900 mm, L: 790 mm