

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8612.650

TS-montagechassis 45 x 88 mm

Stat: 22-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8612.650 - TS-montagechassis 45 x 88 mm

Monteres direkte på indvendige flader (f.eks. topplader) for at understøtte tunge overbygninger. Monteret fra siden eller bagfra kan skabet således skrues sikkert sammen med maskinen.



Funktioner

Best.nr.	TS 8612.650
Udgave	til det indvendige montageniveau
Produktbeskrivelse	Monteres direkte på indvendige flader (f.eks. topplader) for at understøtte tunge overbygninger. Monteret fra siden eller bagfra kan skabet således skrues sikkert sammen med maskinen. Dobbeltprofilen med 11 hulrækker giver yderligere muligheder for indvendig udbygning.
Materiale	Stålplade
Overflade	Galvaniseret
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Indbygningsmuligheder	På lodret og vandret TS-, VX SE-skabsprofil
Passer til	Bokstype: det indvendige montageniveau Bredde/dybde: 500 mm
Pakkestørrelse	2 stk.
Nettovægt	2,6 kg
Bruttovægt	2,611 kg
Toldtarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002625

Funktioner

ECLASS 8.0

27189234

Produktbeskrivelse

TS Systemchassis uden montagevinkel, 45 x 88 mm, til indvendigt
montageniveau: til BxD: 500 mm