


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8612.780

TS-montageskinne 25 x 38 mm

Stat: 13-12-2025 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8612.780 - TS-montageskinne 25 x 38 mm

Til tunge indbygninger, med montagehuller. Indbygningsmuligheder på det vertikale TS-skabsprofil.



Funktioner

Best.nr.	TS 8612.780
Produktbeskrivelse	Til tunge indbygninger, med montagehuller.
Materiale	Stålplade, 3,0 mm
Overflade	Galvaniseret
Leveringsomfang	Inkl. montageskruer
Indbygningsmuligheder	På lodret TS-, VX SE-skabsprofil 9 mm runde huller på alle sider i 25 mm hulmønster Til opbygning af bæreskiner, systembæreskiner, C-profilskinner 30/15, kabelafstnningsskiner (vinkelprofil) og egne moduler
Bemærk	Særligt velegnet til dynamiske samlinger i forbindelse med indstiksmøtrikker
Passer til	Bredde/dybde: 800 mm
Pakkestørrelse	2 stk.
Nettovægt	2.488
Bruttovægt	2.687
Toldtarifnummer	73269098
EAN	4028177429154
ETIM 9	EC002620

Funktioner

ECLASS 8.0

27189261