
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8617.160

Systemchassis 23 x 64 mm



Stat: 05-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 8617.160 - Systemchassis 23 x 64 mm til VX, VX IT, VX SE, AX plast

Til variabel og individuel indvendig udbygning af skabsrammen på det indvendige montageniveau og til montering i kompakttavler.


Funktioner

Best.nr.	VX 8617.160
Produktbeskrivelse	Til variabel og individuel indvendig udbygning af skabsrammen på det indvendige montageniveau og til montering i kompakttavler.
Fordele	Hænges blot op i systemhullerne og skrues fast Systemhuller på alle fire sider Huller foroven og forneden til clipsmøtrikker til fastgørelse af egne komponenter via metriske skruer
Materiale	Stålplade
Overflade	Galvaniseret
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Indbygningsmuligheder VX	In enclosure width/height/depth 1200 mm, on the inner mounting level
Indbygningsmuligheder VX SE	In enclosure width 1200 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
Indbygningsmuligheder AX	In enclosure width/height 1200 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX

Funktioner

Indbygningsmuligheder AX rustfrit stål	Kabinethøjde/-bredde 1200 mm – kompatibel med bundskinne til konfiguration
Indbygningsmuligheder VX-sokkel	Sokkelbredde/-dybde 1200 mm ved sokkelpanelerne – kompatibel med sokkelvinkel til udbygning
Passer til	Bokstype: VX VX IT VX SE AX Suitable for width or height or depth: 1.200 mm
Passer til	VX sokkelsystem
Pakkestørrelse	4 stk.
Nettovægt	4,8 kg
Bruttovægt	5,12 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	26,59
Toldtarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivelse	VX systemchassis 23 x 64 mm, til indvendigt montageniveau, til B/H/D: 1200 mm

Godkendelser.

Forklaringer.	PCF-declaration