


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8617.160

Systemchassis 23 x 64 mm

Stat: 05-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8617.160 - Systemchassis 23 x 64 mm til VX, VX IT, VX SE, AX plast

Til variabel og individuel indvendig udbygning af skabsrammen på det indvendige montageniveau og til montering i kompakttavler.



Funktioner

| | |
|-----------------------------|--|
| Best.nr. | VX 8617.160 |
| Produktbeskrivelse | Til variabel og individuel indvendig udbygning af skabsrammen på det indvendige montageniveau og til montering i kompakttavler. |
| Fordele | Hænges blot op i systemhullerne og skrues fast Systemhuller på alle fire sider Huller foroven og forneden til clipsmøtrikker til fastgørelse af egne komponenter via metriske skruer |
| Materiale | Stålplade |
| Overflade | Galvaniseret |
| Leveringsomfang | Inkl. montagematerialer |
| Indbygningsmuligheder VX | In enclosure width/height/depth 1200 mm, on the inner mounting level |
| Indbygningsmuligheder VX SE | In enclosure width 1200 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base |
| Indbygningsmuligheder AX | In enclosure width/height 1200 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX |

Funktioner

| | |
|--|---|
| Indbygningsmuligheder AX rustfrit stål | Kabinethøjde/-bredde 1200 mm – kompatibel med bundskinne til konfiguration |
| Indbygningsmuligheder VX-sokkel | Sokkelbredde/-dybde 1200 mm ved sokkelpanelerne – kompatibel med sokkelvinkel til udbygning |
| Passer til | Bokstype: VX VX IT VX SE AX Suitable for width or height or depth: 1.200 mm |
| Passer til | VX sokkelsystem |
| Pakkestørrelse | 4 stk. |
| Nettovægt | 4,8 kg |
| Bruttovægt | 5,12 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 26,59 |
| Toldtarifnummer | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
| Produktbeskrivelse | VX systemchassis 23 x 64 mm, til indvendigt montageniveau, til B/H/D: 1200 mm |

Godkendelser.

| | |
|---------------|-----------------|
| Forklaringer. | PCF-declaration |
|---------------|-----------------|