

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8617.580 Delmontageplader

Stat: 23-05-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8617.580 - Delmontageplader til VX, VX SE, PC, IW

Til montage af yderligere komponenter i fordelingskabet. Delmontagepladerne er ekstremt fleksible og byder derfor på en lang række anvendelsesmuligheder.

## Funktioner

Best.nr.	VX 8617.580
Produktbeskrivelse	Til montage af yderligere komponenter i fordelingskabet. Delmontagepladerne er ekstremt fleksible og byder derfor på en lang række anvendelsesmuligheder.
Materiale	Stålplade, 2,5 mm
Overflade	Galvaniseret
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Passer til lågebredde	800 mm
Indbygningsmuligheder	Kan monteres enten stående som vertikal montageflade eller fladt liggende som horisontal bund Montagen foretages direkte på skabsprofilen Ved fremtrukket opbygning sker montage via systemchassis på et valgfrit montageniveau i skabet. Ved indbygning i flere niveauer efter hinanden kan delmontageplader monteres svingbart via hængselsbeslag for at sikre hurtig adgang til de bagvedliggende niveauer. I VX SE på vertikal skabsprofil i forbindelse med adapterskinne VX
Bemærk	Montering i VX SE, PC, IW kræver adapterskinnen VX
Dimensioner	Bredde: 700 mm Dybde: 700 mm
Passer til skabstype	VX VX SE PC
Passer til	Bokstype: VX VX SE PC Bredde: = 800 mm Dybde: = 800 mm

# Funktioner

Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	11,271 kg
Bruttovægt	11,864 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	45,3 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer	94039910
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27409216
Produktbeskrivelse	VX delmontageplade, mål: 700x700 mm