



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8618.511 Opsatsmodul

Stat: 10-04-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8618.511 - Opsatsmodul til VX

Som kabelfelt til kabelføring ovenfra eller til energifordeling med skinnerystemer over sammenbyggede skabe. Standardtoppladen anvendes til øvre afslutning.



## Funktioner

Best.nr.	VX 8618.511
Produktbeskrivelse	Som kabelfelt til kabelføring ovenfra eller til energifordeling med skinnerystemer over sammenbyggede skabe. Standardtoppladen anvendes til øvre afslutning.
Materiale	Stålplade, 1,5 mm
Overflade	Lakeret, strukturlak
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Rammemodul 2 paneler fortil/bagtil 8 holdere med automatisk potentialudligning Inkl. montage materialer
Dimensioner	Højde: 200 mm
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 55
Typeklassificering iht. UL 50E	Type 1 Type 12
Passer til	Bokstype: VX Bredde: = 800 mm Dybde: = 600 mm

# Funktioner

---

Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	12,3 kg
Bruttovægt	12,74 kg
Toldtarifnummer	94039910
ETIM 9	EC000744
ECLASS 8.0	27182405
Produktbeskrivelse	VX opsatsmodul, til BD: 800x600 mm

---

# Godkendelser.

---

Godkendelser.	UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA
---------------	--