


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8618.801

# Profil til kabelindføring, i midten

Stat: 14-04-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8618.801 - Profil til kabelindføring, i midten

Profilen sættes direkte på bundpladen. Dermed kan kablerne ved indbygning af montagepladen i en fremrykket monteringsposition føres direkte på en kabelafastningsskinne uden større bøjradiusser. I kombination med kabelafastningsskinnen kan der opnås en optimal tilpasning mellem kabelindføring og montageplade.

## Funktioner

|                    |   |
|--------------------|---|
| Best.nr.           | VX 8618.801   |
| Fordele            | Enkel montage<br>Fuldfladeunderstøttelse<br>Høj aftætningsgrad af de kabler, der føres ind i skabet   |
| Anvendelsesområder | Til montage på flangeplader   |
| Materiale          | Hård PVC<br>Svært antændelig, selvslukkende<br>Temperaturbestandig op til +60 °C<br>Pakning: PU-skum<br>Tværsnit: 30 x 25 mm  |
| Leveringsomfang    | Påsætningsprofiler, inkl. elastiske klemprofiler  |
| Bemærk             | Der kræves to stk. pr. kabelindføringssted<br>Fra en skabsbredde på 1000 mm er bunden opdelt i to områder i bredden. Der kan indsættes to kabelindføringssteder (venstre/højre) |
| Passer til         | Bokstype: VX: = 800 mm<br>Bokstype: VX SE<br>Bokstype: CX pultunderdel<br>Bokstype: Standerpult CX  |
| Pakkestørrelse     | 2 stk.  |
| Nettovægt          | 0,22 kg   |
| Bruttovægt         | 0,24 kg   |
| Toldtarifnummer    | 39269097  |
| ETIM 9             | EC000211  |
| ECLASS 8.0         | 27142421  |

# Funktioner

---

Produktbeskrivelse

VX profil til kabelindføring, i midten, til B: 800 mm