

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.420

Kabelablastungsbinde

Stat: 17-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.420 - Kabelafastningsskinne Vinkelprofil til VX, TS, VX SE, PC, VX-sokkelsystem, AX

Til trækaftning ved kabelindføring. Dybderegulerbar montage i 25 mm hulmønster på den vandrette skabsprofil eller i sokkel.

Funktioner

Best.nr.	VX 8619.420
Produktbeskrivelse	Til trækaftning ved kabelindføring. Dybderegulerbar montage i 25 mm hulmønster på den vandrette skabsprofil eller i sokkel.
Materiale	Stål
Overflade	Galvaniseret
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Indbygningsmuligheder VX	In enclosure width 800 mm, in the base
Indbygningsmuligheder VX SE	In enclosure width 800 mm, in the base
Indbygningsmuligheder AX	In enclosure width 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
Indbygningsmuligheder AX rustfrit stål	Kabinetbredde 800 mm
Indbygningsmuligheder VX-sokkel	Sokkelbredde/-dybde 800 mm – kompatibel med holde-/afstandsstykke
Indbygningsmuligheder VX-sokkel, rustfrit stål	Sokkelbredde 800 mm – kompatibel med en møtrik M8
Indbygningsmuligheder AX-sokkel	Sokkelbredde 800 mm
Passer til	Sokkelsystem AX VX sokkelsystem Sokkelsystem VX, rustfrit stål
Dimensioner	Længde: 754 mm

Funktioner

Passer til	Bokstype: VX VX SE AX CX pultunderdel Standerpult CX Bredde: = 800 mm
Passer til bredde	800 mm
Pakkestørrelse	2 stk.
Nettovægt	3,8 kg
Bruttovægt	4,061 kg
Toldtarifnummer	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Produktbeskrivelse	VX kabelaflastningsskinne vinkelprofil, til B: 800 mm