

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8619.710

# Systemchassis 14 x 39 mm

Stat: 07-07-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8619.710 - Systemchassis 14 x 39 mm til VX, VX SE, PC, IW, AX

Til fastgørelse af kabelkanal, kabelslangeholder, lågeudstyr osv.



## Funktioner

Best.nr.	VX 8619.710
Produktbeskrivelse	Til fastgørelse af kabelkanal, kabelslangeholder, lågeudstyr osv.
Materiale	Stålplade
Overflade	Galvaniseret
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Distance between fixing points	375 mm
Passer til lågebredde	500 mm
Indbygningsmuligheder VX	In door width 500 mm
Indbygningsmuligheder VX SE	In door width 500 mm
Indbygningsmuligheder AX	In enclosure width 400 mm and in enclosure height 500 mm, in conjunction with rail for interior installation AX I kabinetbredde 1000 mm med aflåselig låge
Indbygningsmuligheder AX rustfrit stål	Kabinethøjde 500 mm Kabinetbredde 400 mm
Indbygningsmuligheder AX plast	In door width 500 mm
Indbygningsmuligheder AX 3-delt	Kabinetdybde 573 mm

# Funktioner

Indbygningsmuligheder CX	Pultoverdel og pultmidterdel i dybden – kompatibel med skinne til indvendig udbygning CX I pultunderdel, ved kabinetdybde 500 mm In door width 500 mm
Indbygningsmuligheder TP	In consoles for 3-part assembly in enclosure width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation TP, compact enclosure HD
Montageanvisning	Til montering i AX stålplade kun i forbindelse med montageskinne til indvendig udbygning AX
Bemærk	Til udbygning med egne komponenter på systemchassis skal man anvende stålskruer eller gevindformede skruer M5
Passer til	Bokstype: VX VX SE TP AX AX plast Vægskab AX, 3-delt Standerpult CX Pultsystem CX Suitable for width or height or depth: 500 mm
Pakkestørrelse	4 stk.
Nettovægt	0,8 kg
Bruttovægt	0,92 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	6,17
Toldtarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivelse	Systemchassis 14 x 39 mm, til lågebredde: 500 mm

## Godkendelser.

Forklaringer.	PCF-declaration
---------------	-----------------