
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.720

Systemchassis 14 x 39 mm


Stat: 05-11-2026 (Kilde: www.rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES


FRIEDHELM LOH GROUP

VX 8619.720 - Systemchassis 14 x 39 mm til VX, VX SE, PC, IW, AX

Til fastgørelse af kabelkanal, kabelslangeholder, lågeudstyr osv.







Funktioner

Best.nr.	VX 8619.720
Produktbeskrivelse	Til fastgørelse af kabelkanal, kabelslangeholder, lågeudstyr osv.
Materiale	Stålplade
Overflade	Galvaniseret
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Distance between fixing points	475 mm
Passer til lågebredde	600 mm
Indbygningsmuligheder VX	In door width 600 mm
Indbygningsmuligheder VX SE	In door width 600 mm
Indbygningsmuligheder AX	In enclosure width 500 mm and in enclosure height 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX I kabinetbredde 1200 mm med aflåselig låge
Indbygningsmuligheder AX rustfrit stål	Kabinethøjde 600 mm
Indbygningsmuligheder AX plast	In door width 600 mm
Indbygningsmuligheder AX 3-delt	Kabinetdybde 673 mm eller i samme bredde som vægdelen

Funktioner

Indbygningsmuligheder PC	In door width 600 mm
Indbygningsmuligheder CX	In door width 600 mm
Montageanvisning	Til montering i AX stålplade kun i forbindelse med montageskinne til indvendig udbygning AX
Bemærk	Til udbygning med egne komponenter på systemchassis skal man anvende stålskruer eller gevindformede skruer M5
Passer til	Bokstype: VX VX SE PC AX Vægskab AX, 3-delt Standerpult CX CX pultunderdel Suitable for width or height or depth: 600 mm
Pakkestørrelse	4 stk.
Nettovægt	0,956 kg
Bruttovægt	1,14 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	7,78
Toldtarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivelse	Systemchassis 14 x 39 mm, til lågebredde: 600 mm

Godkendelser.

Forklaringer.	PCF-declaration