

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8626.500 Rækkesystemer TS 8

Stat: 01-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8626.500 - Rækkesystemer TS 8

Rækkesystemet TS 8 af stålplade giver pga. sin symmetriske profil mærkbart mere plads i bredden og dybden samt en nem indvendig udbygning. Der er hermed også mulighed for sammenbygning fra alle sider. Derudover sørger den integrerede, automatiske potentialudligning af alle flade dele og den tredobbelte overfladebehandling for optimal sikkerhed.



Funktioner

| | |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Best.nr. | TS 8626.500 |
| Materiale | Skabsramme: Stålplade, 1,5 mm Top: Stålplade, 1,5 mm Låge: Stålplade, 2,0 mm Bagplade: Stålplade, 1,5 mm Flangeplader: Stålplade, 1,5 mm Montageplade: Stålplade, 3,0 mm |
| Overflade | Skabsramme: grundet Låge, topplade og bagplade: grundet, udvendigt pulverlakeret, strukturlak Montageplade og flangeplader: galvaniseret |
| Farve | RAL 7035 |

Funktioner

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leveringsomfang | Skabsramme Låge(r) Lågehængsling til højre på enkeltørsskabe, kan flyttes til venstre Topplade Bagplade 4 transportøjer Lås: 3 mm dobbeltkam Flangeplader Montageplade 2 TS-montageskinne 18 x 38 mm 2 Montagestag monteret i skabets dybde |
| Dimensioner | Bredde: 600 mm Højde: 2.200 mm Dybde: 600 mm |
| Mål montageplade (B x H) | 499 mm x 2.096 mm |
| Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529 | IP 55 |
| Kapslingsklasse NEMA | NEMA 1 NEMA 12 |
| Typeklassificering iht. UL 50E | Type 1 Type 12 |
| IK-kode | IK09 |
| Antal låger | 1 |
| 2 supportstrips in depth | Ja |
| Grundmateriale | Stålplade |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 230,159 lb |
| Bruttovægt | 241,182 lb |
| Toldtarifnummer | 9403200082 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivelse | TS Rækkemonteret skabssystem, BxHxD: 600x2200x600 mm, Stålplade, med montageplade, enkelt låge foran |

Godkendelser.

Godkendelser.

Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)

Certifikater.

Overflade

Forklaringer.

Producenterklæring
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK