


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8701.060 Sokkelpaneler, sider, 100 mm

Stat: 28-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8701.060 - Sokkelpaneler, sider, 100 mm Rustfrit stål til sokkelementer fortil og bagtil

Montage mellem sokkelementerne. Ved 200 mm højde kan der også benyttes to sokkelpaneler à 100 mm. Til stabilisering af sammenbyggede sokkelementer kan der monteres sokkelpaneler drejet 90°.

Funktioner

Best.nr.	TS 8701.060
Produktbeskrivelse	Montage mellem sokkelementerne. Ved 200 mm højde kan der også benyttes to sokkelpaneler à 100 mm.
Materiale	Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Overflade	Matslebet, kornstørrelse 400
Leveringsomfang	2 sokkelpaneler Inkl. montagematerialer
Montageanvisning	Til stabilisering af sammenbyggede sokkelementer kan der monteres sokkelpaneler, i siden, 100 mm drejet 90°. Her er sokkelsammenbygningslaskerne påkrævet
Dimensioner	Højde: 100 mm
Passer til	Bokstype: TS: = 600 mm
Pakkestørrelse	2 stk.
Nettovægt	2,572 kg
Bruttovægt	2,8 kg
Toldtarifnummer	94039910
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Produktbeskrivelse	TS Sokkelpanel, side-, H: 100 mm, til B: 600 mm, Rustfrit stål 1.4301