


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.130 Montagestag

Stat: 26-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.130 - Montagestag til VX, TS, VX SE, TP og AX

Anvendes til enkel montering af kabelkanaler, kabelholder, plader til berøringsbeskyttelse, udstyr monteret på døren samt kabelaflastning og fastgørelse.



Funktioner

Best.nr.	TS 8800.130
Produktbeskrivelse	Til enkel fastgørelse af kabelkanaler, kabelslangeholdere, berøringsafskærmninger, lågeindbygninger, kabelaflastning og -fiksering.
Tekniske data	Huller Ø 4,5 mm i hulmønster 25 mm
Materiale	Stålplade
Overflade	Galvaniseret
Leveringsomfang	Inkl. montagematerialer
Længde	590 mm
Indbygningsmuligheder VX SE	In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level
Indbygningsmuligheder AX	In enclosure height 700 mm and in enclosure width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Indbygningsmuligheder AX rustfrit stål	Kabinetbredde 600 mm
Indbygningsmuligheder PC	In enclosure width 600 mm, on the inner mounting level
Indbygningsmuligheder IW	In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level
Indbygningsmuligheder TS	In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level

Funktioner

Indbygningsmuligheder TP	In TP pedestal and one-piece console pedestal width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation TP, compact enclosure HD
Passer til	Bokstype: TS VX SE TP PC IW AX Bredde/dybde: 600 mm
Pakkestørrelse	20 stk.
Nettovægt	5,86 kg
Bruttovægt	6,165 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	27,96 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklarerer
Toldtarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivelse	TS-montageskinne, til TS, VX SE, TP, til det indvendige montage niveau: til B/T: 600 mm, L: 590 mm

Godkendelser.

Forklaringer.	PCF-declaration
---------------	-----------------