

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.570 Kabelkanal

Stat: 10-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.570 - Kabelkanal til vertikalt TS-profil

Til montage på vertikal skabsprofil, på to sammenbyggede skabsprofiler i sammenbygningsområdet.



Funktioner

Best.nr.	TS 8800.570
Udgave	Bredde 50 mm, til montage på en lodret skabsprofil i sidepladeområdet.
Fordele	<p>Kabelkanalens montagepunkter er afstemt efter TS-hulsystemet. På den måde bortfalder besværlig boring, som det f.eks. vil være påkrævet ved DIN-kanalerne.</p> <p>Lamellerne er justeret til kombination med kabelkanaler for montageplade</p> <p>Endnu et brudsted i højden af montagepladen giver mulighed for direkte indføring i kabelkanalen</p>
Materiale	Hård PVC Svært antændelig, selvslukkende
Farve	Svarende til RAL 7030
Leveringsomfang	Kabelkanal med låg.
Bar width	5,5 mm
Slot width	4,5 mm
Bemærk	Kan afkortes til andre skabsdimensioner.

Funktioner

Dimensioner	Bredde: 50 mm Højde: 1.600 mm Dybde: 80 mm
Passer til	Bokstype: TS VX SE PC IW Højde: ≤ 1.800 mm
Driftstemperatur	60 °C
Pakkestørrelse	8 stk.
Nettovægt	8,968 kg
Bruttovægt	9,44 kg
Toldtarifnummer	39259020
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703
Produktbeskrivelse	TS Kabelkanal til vertikal TS-profil, BxHxD: 50x1600x80 mm

Godkendelser.

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK
---------------	---