


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.752 Kabelkanal

Stat: 22-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.752 - Kabelkanal

Med DIN-/specialhuller til direkte montage på skabsprofil eller på flader, f.eks. montageplader. Forudbestemte brudpunkter på sprosserne og på kabelkanalgulvet.



Funktioner

Best.nr.	TS 8800.752
Udgave	Til montageplader til montering på VX hulsystem
Produktbeskrivelse	Med DIN-/specialhuller til direkte montage på skabsprofil eller på flader, f.eks. montageplader. Forudbestemte brudpunkter på sprosserne og på kabelkanalgulvet.
Materiale	Hård PVC Svært antændelig, selvslukkende Temperaturbestandig op til +60 °C
Farve	Svarende til RAL 7030
Leveringsomfang	Kabelkanal med låg.
Bar width	5,5 mm
Slot width	4,5 mm
Indbygningsmuligheder	Med DIN-/specialhuller til direkte montage på skabsprofil eller på flader, f.eks. montageplader Hvis montagepladen indbygges flugtende bagtil med skabsrammen (indbygningsposition ± 0 mm), ligger de horisontalt opbyggede kabelkanaler plant an mod de kabelkanaler, der er monteret på skabsprofilen
Bemærk	Kan afkortes til andre dimensioner.

Funktioner

Dimensioner	Bredde: 60 mm Dybde: 80 mm Længde: 2.000 mm
Pakkestørrelse	18 stk.
Nettovægt	23,976 kg
Bruttovægt	25,235 kg
Toldtarifnummer	39259020
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703
Produktbeskrivelse	TS Kabelkanal til montageplade, BxHxD: 60x2000x80 mm

Godkendelser.

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK
---------------	---