


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.755 Kabelkanal

Stat: 23-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.755 - Kabelkanal

Med DIN-/specialhuller til direkte montage på skabsprofil eller på flader, f.eks. montageplader.
Forudbestemte brudpunkter på sprosserne og på kabelkanalgulvet.



Funktioner

Best.nr.	TS 8800.755
Udgave	Til montageplader til montering på VX hulsystem
Produktbeskrivelse	Med DIN-/specialhuller til direkte montage på skabsprofil eller på flader, f.eks. montageplader. Forudbestemte brudpunkter på sprosserne og på kabelkanalgulvet.
Materiale	Hård PVC Svært antændelig, selvslukkende Temperaturbestandig op til +60 °C
Farve	Svarende til RAL 7030
Leveringsomfang	Kabelkanal med låg.
Bar width	5,5 mm
Slot width	4,5 mm

Funktioner

Indbygningsmuligheder	Med DIN-/specialhuller til direkte montage på skabsprofil eller på flader, f.eks. montageplader Hvis montagepladen indbygges flugtende bagtil med skabsrammen (indbygningsposition ± 0 mm), ligger de horisontalt opbyggede kabelkanaler plant an mod de kabelkanaler, der er monteret på skabsprofilen Kabelkanal 50 mm bred til enkeltvis opstillede VX25 skabe med sideplade på den vertikale profil til venstre og højre for montagepladen
Bemærk	Kan afkortes til andre dimensioner.
Dimensioner	Bredde: 50 mm Dybde: 80 mm Længde: 2.000 mm
Pakkestørrelse	18 stk.
Nettovægt	18,9 kg
Toldtarifnummer	39259020
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703
Produktbeskrivelse	VX kabelkanal, til montageplade og skabsprofil, BD: 50x80 mm, L: 2000 mm

Godkendelser.

Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK
---------------	---