


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8802.085

Profil til kabelindføring, bagtil

Stat: 13-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8802.085 - Profil til kabelindføring, bagtil til TS, TP

Til påsætning direkte på bundåbningen.

Funktioner

Best.nr.	TS 8802.085
Produktbeskrivelse	Til aftætning af kabelindføring i bundåbningen.
Fordele	Særlig velegnet til kabler med samme tværsnit Ved indbygning af montageplade i bageste position kan kablerne føres direkte ind uden større bøjeradius
Tekniske data	Elastisk klemprofil: Diameter: 30 x 25 mm
Anvendelsesområder	Direkte påsætning ved bundåbning/bundprofil og bundplade
Materiale	Ekstruderet aluminiumprofil Elastisk klemprofil: PU-skum
Leveringsomfang	Påsætningsprofiler, inkl. elastiske klemprofiler
Bemærk	2 stk. er nok til en bundåbning op til en skabsbredde på 800 mm Fra og med skabsbredde 1000 mm er der to bundåbninger. Der kan monteres 4 stk. per skab
Passer til	Bokstype: TS: = 800 mm Bokstype: TP
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 55 ved korrekt montage
Pakkestørrelse	2 stk.
Nettovægt	0,26 kg
Bruttovægt	0,32 kg
Toldtarifnummer	76042990
ETIM 9	EC002624
ECLASS 8.0	27189265
Produktbeskrivelse	TS profil til kabelindføring, bag, til TS, VX SE, TP, til B: 800 mm