

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8802.120

Profil til kabelindføring, i midten

Stat: 22-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8802.120 - Profil til kabelindføring, i midten til TS, TP

Til montage på flangeplader.



Funktioner

| | |
|------------------------------------|--|
| Best.nr. | TS 8802.120 |
| Produktbeskrivelse | Til aftætning af kabelindføringen mellem flangepladerne. |
| Fordele | Særlig velegnet til kabler med samme tværsnit |
| Tekniske data | Elastisk klemprofil: Diameter: 30 x 25 mm |
| Anvendelsesområder | Til montage på flangeplader |
| Materiale | Ekstruderet aluminiumprofil Elastisk klemprofil: PU-skum |
| Leveringsomfang | Påsætningsprofiler, inkl. elastiske klemprofiler |
| Bemærk | 2 stk. er nok til en bundåbning op til en skabsbredde på 800 mm Fra og med skabsbredde 1000 mm er der to bundåbninger. Der kan monteres 4 stk. per skab |
| Passer til | Bokstype: TS: = 1.200 mm Bokstype: TP |
| Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529 | IP 55 ved korrekt montage |
| Pakkestørrelse | 4 stk. |
| Nettovægt | 0,4 kg |
| Bruttovægt | 0,433 kg |
| Toldtarifnummer | 76042990 |
| ETIM 9 | EC000211 |

Funktioner

ECLASS 8.0

27142421

Produktbeskrivelse

TS profil til kabelindføring, i midten, til TS, VX SE, TP, til B: 1200 mm