

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8806.580

## Rækkesystemer TS 8

Stat: 26-04-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8806.580 - Rækkesystemer TS 8 IP 66/NEMA 4

Rækkesystemer TS 8, kapslingsklasse IP 66, NEMA 4, stålplade lakeret.

## Funktioner

Best.nr.	TS 8806.580
Materiale	Skabsramme: Stålplade, 1,5 mm Top: Stålplade, 1,5 mm Låge: Stålplade, 2,0 mm Bagplade: Stålplade, 1,5 mm Bund: Stålplade, 1,5 mm Montageplade: Stålplade, 3,0 mm
Overflade	Skabsramme, låge, topplade, bund, bagplade: grundet og pulverlakeret, strukturlak Montageplade: galvaniseret
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Skabsramme Låge Lågehængsling til højre, kan flyttes til venstre Topplade Bund, lukket Bagplade Montageplade 4 transportøjer Lås: 3 mm dobbeltkam 2 TS-montageskinne 18 x 38 mm 2 Montagestag monteret i skabets dybde Tilbehørssæt til sideplader til opdatering til IP 66
Dimensioner	Bredde: 800 mm Højde: 2.000 mm Dybde: 600 mm
Mål montageplade (B x H)	699 mm x 1.896 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 66

# Funktioner

Kapslingsklasse NEMA	NEMA 1 NEMA 4 NEMA 12
Typeklassificering iht. UL 50E	Type 1 Type 4 Type 12
IK-kode	IK09
Grundmateriale	Stålplade
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	123,975 kg
Bruttovægt	131,4 kg
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	TS Rækkemonteret skabssystem, BxHxD: 800x2000x600 mm, Stålplade, IP 66 / NEMA 4, med montageplade, enkelt låge foran

# Godkendelser.

Godkendelser.	Bureau Veritas C-UL DNV-GL UL + C-UL (listed)
Certifikater.	Overflade
Forklaringer.	Producenterklæring Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK