

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8807.020

Rækkemonteret gulvskab VX25

Stat: 18-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8807.020 - Rækkemonteret gulvskab VX25 EMC

De store skabe i VX25-serien er allerede i standardversionen udstyret med en god afskærmning i et bredt frekvensområde. Ved større EMC-krav kan Rittal tilbyde VX25-skabet i en udførelse med høj HF-dæmpning.

Funktioner

Best.nr.	VX 8807.020
Udgave	EMC-udgave
Produktbeskrivelse	De store skabe i VX25-serien er allerede i standardversionen udstyret med en god afskærmning i et bredt frekvensområde. Ved større EMC-krav kan Rittal tilbyde VX25-skabet i en udførelse med høj HF-dæmpning.
Materiale	Skabsramme: Stålblade med zink-magnesium-belægning, 1,5 mm Top: Stålblade med zink-magnesium-belægning, 1,5 mm Låge: Stålblade med zink-magnesium-belægning, 2,0 mm Bagplade: Stålblade med zink-magnesium-belægning, 1,5 mm Flangeplader: Stålblade, 1,5 mm Montageplade: Stålblade, 3,0 mm
Overflade	Skabsramme: blank Låge, bagplade og top: udvendigt lakeret og indvendigt holdt fri for lak Flangeplader: galvaniseret Montageplade: galvaniseret
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Skabsramme Låge(r) Lågehængsling til højre, kan flyttes til venstre Bagplade Topplade Flangeplader Montageplade Lås: 3 mm dobbeltkam 2 montageskinner 18 x 39 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529	IP 55

Funktioner

Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Typeklassificering iht. UL 50E	Type 1 Type 12
Dimensioner	Bredde: 800 mm Højde: 2.000 mm Dybde: 800 mm
Antal låger	1
Bemærk	Ved sammenbyggede skabe kræves der en EMC-afskærmningspakning
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	121 kg
Bruttovægt	135 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	332,6 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse	Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeclareres
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	VX Baying enclosure system, WHD: 800x2000x800 mm, Sheet steel, EMC version, with mounting plate, single door at the front

Godkendelser.

Godkendelser.	Bureau Veritas DNV-GL UL + C-UL (listed)
Certifikater.	Overflade
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK