

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8900.050

Kappe til mekanisk låsning (USA-
version), til TS

Stat: 12-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8900.050 - Kappe til mekanisk låsning (USA-version), til TS

Kappe til mekanisk låsning (USA-udgave), efter USA-forskrifter, kun i forbindelse med betjeningsarm til hovedafbryder.



Funktioner

Best.nr.	TS 8900.050
Produktbeskrivelse	Inkl. hovedlågelås til sikkerhedslåsning af skabe og skabskombinationer efter USA-forskrifter, kun i forbindelse med betjeningsarm til hovedafbryder: Allen Bradley 1494 F-M1/P1/S1 og 140 U-K-FCX04, Square D 9422 A1, Siemens håndtag til Max-Flex-drev til kompakteffektafbrydere i SENTRON-serien (ED, FD, LD, JD. Ikke til Siemens effektafbrydere 3VL) US-best.nr.: FHOH, General Electric TDA type 1 og 2, Moeller NZM-XSHGVR 12-NA.
Fordele	Opfylder kravene i UL 508 A i kombination med aktiveringsmekanik, sidelågelås og ringle. Kompakt konstruktion med kun 100 mm bredde. Monteres i stedet for en sideplade. Ved hjælp af denne kappe kan alle standard TS 8 skabe med enkeltlåge udbygges til et mekanisk låst skab. Hele skabets indbygningsflade bevares. Kan monteres enten til venstre eller højre på skabet. I forbindelse med det integrerbare TS montageplademellemstykke kan hovedskabets montageflade forøges med 100 mm i bredden.

Funktioner

Materiale	Stålplade
Overflade	Pulverlakeret
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Inkl. hovedlågelås, afdækningsplade og montage materialer.
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 55
Kapslingsklasse NEMA	NEMA 12
Dimensioner	Bredde: 100 mm Højde: 2.000 mm Dybde: 500 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	22,2 kg
Bruttovægt	24,7 kg
Toldtarifnummer	73269098
ECLASS 8.0	27180101

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
---------------	--------------------