

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8950.840

TS Mekanisk låsning (USA-version)

Stat: 13-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8950.840 - TS Mekanisk låsning (USA-version)

Sikkerhedslåsning af skabskombinationer, der opfylder UL, iht. amerikansk forskrift. Kappen til mekanisk låsning opfylder sammen med aktiveringsmekanikken, sidelågelåsen og riglerne kravene i UL 508 A.



Funktioner

Best.nr.	TS 8950.840
Produktbeskrivelse	Inkl. hovedlågelås til sikkerhedslåsning af skabe og skabskombinationer efter USA-forskrifter, kun i forbindelse med betjeningsarm til hovedafbryder.
Fordele	<p>Opfylder kravene i UL 508 A i kombination med aktiveringsmekanik, sidelågelås og rigle.</p> <p>Kompakt design med 125 mm bredde, kan monteres enten til venstre eller højre på skabet. Ved hjælp af denne kappe kan alle standard TS 8 skabe med enkeltlåge udbygges til et mekanisk låst skab. Hele skabets indbygningsflade bevares.</p> <p>I forbindelse med det integrerbare TS montageplademellemstykke kan hovedskabets montageflade forøges med 100 mm i bredden. Dækslet kan kun monteres på et enkeltlågeskab med lågeramme To udhæng til betjeningsgreb på forsiden til montage i forskellige højder</p>

Funktioner

Anvendelsesområder	Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 og 140 U-K-FCX04 Square D: 9422 A1 General Electric: TDA type 1 og 2 Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA til type 4x Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA til type 12 Siemens håndtag til betjeningsmekanisme med bowdenkabel (Max-Flex-drev) til kompakteffektafbrydere 3VL UL: 3VA9978-0CH72, stål epoxy-beklædt, påtrykt ON/OFF rød/sort (leveres også med komplet Max-Flex-byggesæt 3VA9..8-0CK12) 3VA9978-0CH82, stål forkromet, påtrykt ON/OFF rød/sort 3VA9978-0CH74, stål epoxy-beklædt, påtrykt ON/OFF sort/sort 3VL9600-3JP61, stål epoxy-beklædt, påtrykt ON/OFF sort/sort Siemens håndtag til betjeningsmekanisme med bowdenkabel (Max-Flex-drev) til kompakteffektafbrydere 3VL UL: 3VL9600-3JP01, plast, påtrykt ON/OFF rød/grøn (laves også med komplet Max-Flex-byggesæt 3VL9.00-3JM01) 3VL9600-3JP21, stål epoxy-beklædt, påtrykt ON/OFF rød/sort 3VL9600-3JP41, stål forkromet, påtrykt ON/OFF rød/sort 3VL9600-3JP61, stål epoxy-beklædt, påtrykt ON/OFF sort/sort Siemens-håndtag til betjeningsmekanisme med bowdenkabel (Max-Flex-drev) til effektafbrydere i SENTRON-serien (ED, FD, LD, JD, ...) US-produktnummer: FHOH, stål epoxy-beklædt, påtrykt ON/OFF rød/sort
Materiale	Stålplade
Overflade	Pulverlakeret
Farve	RAL 7035
Leveringsomfang	Inkl. hovedlågelås, afdækningsplade og montage materialer.
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 55
Kapslingsklasse NEMA	NEMA 12
Bemærk	Skabet foran kappen til mekanisk låsning må kun have en dør
Dimensioner	Bredde: 119,5 mm Højde: 1.800 mm Dybde: 400 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	14,2 kg

Funktioner

Bruttovægt	15,9 kg
Toldtarifnummer	94039910
ETIM 9	EC000712
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivelse	TS TS Mekanisk låsekappe (US version), BxHxD: 119,5x1800x400 mm

Godkendelser.

Godkendelser.	UL + C-UL (listed)
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK
