


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 9207.100 Ex-skabe

Stat: 18-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 9207.100 - Ex-skabe Plast AX, tomt skab med hængslet låge

Ex-kabinet med hængslet låge, plast



Funktioner

| | |
|--------------------|--|
| Best.nr. | AX 9207.100 |
| Udgave | Ex-skabe |
| Anvendelsesområder | Henholdsvis zone 1 og 2 eller 21 og 22 iht. 2014/34/EU Omgivende temperaturinterval: -40 °C...+70 °C Den angivne temperaturer kan begrænses af de indbyggede enheder Beskyttelsesklasse iht. EN 60 079: Apparatbeskyttelse med øget sikkerhed (Ex e), apparatbeskyttelse gennem kabinet (Ex tb) |
| Materiale | Kabinet: Glasfiberarmeret, umættet polyester, overflademodstand: < 10 ⁹ Ω Låge: glasfiberarmeret, umættet polyester, overflademodstand: < 10 ⁹ Ω omløbende silikontætning Montageplade: Stålblade, galvaniseret |
| Farve | RAL 9011 |
| Leveringsomfang | Kabinet Låge Montageplade |

Funktioner

| | |
|------------------------------------|--|
| Dimensioner | Bredde: 500 mm Højde: 500 mm Dybde: 300 mm |
| Mål montageplade (B x H) | 405 mm x 425 mm |
| Materialetykkelse montageplade | 3 mm |
| Certificate IEC EX PTB 10.0011U | Ja |
| Certificate PTB 03 ATEX 1011U | Ja |
| Lås | Antal låse: 2 |
| Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529 | IP 65 |
| Protection category NEMA | Type 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X Type 12 |
| IK-kode | IK09 |
| Driftstemperatur | -40 °C...70 °C |
| Driftstemperatur | Den angivne temperaturer kan begrænses af de indbyggede enheder |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 14 kg |
| Bruttovægt | 14,84 kg |
| Toldtarifnummer | 94037000 |
| ETIM 9 | EC002503 |
| ECLASS 8.0 | 27180502 |
| Produktbeskrivelse | AX Ex enclosure, WHD: 500x500x300 mm, fibreglass-reinforced unsaturated polyester, with mounting plate, empty enclosure with hinged door |

Godkendelser.

Godkendelser.

ATEX
ATEX QA
IECEX
IECEX QAR
UR + C-UR (recognized)

Forklaringer.

Attestation of Conformity