

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KEL 9302.000

Ex-skabe

Stat: 25-06-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KEL 9302.000 - Ex-skabe Rustfrit stål, tomt kabinet med skruemonteret låg

Ex-skabe med skruemonteret låg, rustfrit stål



Funktioner

Best.nr.	KEL 9302.000
Udgave	Ex-skabe
Anvendelsesområder	Henholdsvis zone 1 og 2 eller 21 og 22 iht. 2014/34/EU Omgivende temperaturinterval: -30 °C...+80 °C Den angivne temperaturer kan begrænses af de indbyggede enheder Beskyttelsesklasse iht. EN 60 079: Apparatbeskyttelse med øget sikkerhed (Ex e), apparatbeskyttelse gennem kabinet (Ex tb)
Materiale	Kabinet: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) Låg: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), silikonepakning hele vejen rundt
Overflade	Kabinet: Matslebet, kornstørrelse 400, ruhed < 0,8 µm
Leveringsomfang	Kabinet Låg
Dimensioner	Bredde: 300 mm Højde: 150 mm Dybde: 80 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0033U	Ja
Certificate PTB 03 ATEX 1013U	Ja

Funktioner

Grundmateriale	Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 66
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	1,94 kg
Bruttovægt	2 kg
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC002503
ECLASS 8.0	27180502
Produktbeskrivelse	KE Ex-skabe, BHD: 300x150x80 mm, Rustfrit stål 1.4301, uden montageplade, tom indkapsling med skruemonteret låg

Godkendelser.

Godkendelser.	ATEX ATEX QA CQC-CCC IECEX IECEX QAR
---------------	--

Forklaringer.	Attestation of Conformity
---------------	---------------------------