


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KEL 9303.000 Ex-skabe

Stat: 16-04-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KEL 9303.000 - Ex-skabe Rustfrit stål, tomt kabinet med skruemonteret låg

Ex-skabe med skruemonteret låg, rustfrit stål



Funktioner

| | |
|---------------------------------|--|
| Best.nr. | KEL 9303.000 |
| Udgave | Ex-skabe |
| Anvendelsesområder | Henholdsvis zone 1 og 2 eller 21 og 22 iht. 2014/34/EU Omgivende temperaturinterval: -30 °C...+80 °C Den angivne temperaturer kan begrænses af de indbyggede enheder Beskyttelsesklasse iht. EN 60 079: Apparatbeskyttelse med øget sikkerhed (Ex e), apparatbeskyttelse gennem kabinet (Ex tb) |
| Materiale | Kabinet: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) Låg: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), silikonepakning hele vejen rundt |
| Overflade | Kabinet: Matslebet, kornstørrelse 400, ruhed < 0,8 µm |
| Leveringsomfang | Kabinet Låg |
| Dimensioner | Bredde: 200 mm Højde: 200 mm Dybde: 80 mm |
| Certificate IEC EX PTB 09.0033U | Ja |
| Certificate PTB 03 ATEX 1013U | Ja |

Funktioner

| | |
|------------------------------------|---|
| Grundmateriale | Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) |
| Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529 | IP 66 |
| Pakkestørrelse | 1 stk. |
| Nettovægt | 1,9 kg |
| Bruttovægt | 2,04 kg |
| Toldtarifnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002503 |
| ECLASS 8.0 | 27180502 |
| Produktbeskrivelse | KE Ex-skabe, BHD: 200x200x80 mm, Rustfrit stål 1.4301, uden montageplade, tom indkapsling med skruemonteret låg |

Godkendelser.

| | |
|---------------|--|
| Godkendelser. | ATEX ATEX QA CQC-CCC IECEX IECEX QAR |
| Forklaringer. | Attestation of Conformity |