

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## KEL 9306.000 Ex-skabe

Stat: 25-06-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# KEL 9306.000 - Ex-skabe Rustfrit stål, tomt kabinet med skruemonteret låg

Ex-skabe med skruemonteret låg, rustfrit stål



## Funktioner

Best.nr.	KEL 9306.000
Udgave	Ex-skabe
Anvendelsesområder	Henholdsvis zone 1 og 2 eller 21 og 22 iht. 2014/34/EU Omgivende temperaturinterval: -30 °C...+80 °C Den angivne temperaturer kan begrænses af de indbyggede enheder Beskyttelsesklasse iht. EN 60 079: Apparatbeskyttelse med øget sikkerhed (Ex e), apparatbeskyttelse gennem kabinettet (Ex tb)
Materiale	Kabinettet: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304) Låg: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304), silikonepakning hele vejen rundt
Overflade	Kabinettet: Matslebet, kornstørrelse 400, ruhed < 0,8 µm
Leveringsomfang	Kabinettet Låg
Dimensioner	Bredde: 300 mm Højde: 300 mm Dybde: 120 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0033U	Ja
Certificate PTB 03 ATEX 1013U	Ja
Grundmateriale	Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Kapslingsklasse IP iht. IEC 60 529	IP 66

# Funktioner

---

Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	3,7 kg
Bruttovægt	3,9 kg
Toldtarifnummer	94032080
ETIM 9	EC002503
ECLASS 8.0	27180502
Produktbeskrivelse	KE Ex-skabe, BHD: 300x300x120 mm, Rustfrit stål 1.4301, uden montageplade, tom indkapsling med skruemonteret låg

# Godkendelser.

---

Godkendelser.	ATEX ATEX QA CQC-CCC IECEX IECEX QAR
---------------	--