

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.430 OM-adaptere

Stat: 11-05-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.430 - OM-adaptore med tilslutningsledninger



## Funktioner

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Best.nr.                            | SV 9340.430  |
| Udgave                              | med tilslutningsledning  |
| Materiale                           | Polyamid<br>Brandegenskaber iht. UL 94-V0  |
| Farve                               | Chassis: RAL 7035  |
| Tilslutningsledninger (AWG)         | AWG 6  |
| Mærkestrøm maks.                    | 65 A   |
| Mærkedriftsspænding                 | 690 V, 3~  |
| Elektriske værdier UL (SCCR)        | 30 kA – 600 V, Fuse Class K5 maks. 60 A, JDDZ/7<br>30 kA – 480 V, Combination Motor Controller maks. 63 A, NHJH/7<br>65 kA – 600 V, Fuse Class J maks. 60 A, JDDZ/7<br>65 kA – 480 V, Manual Motor Controller maks. 63 A, NLRV/7<br>65 kA – 480 V, Combination Motor Controller maks. 63 A, NHJH/7 |
| Til skinnedsystem med centerafstand | 60 mm  |
| Længde tilslutningskabel            | 130 mm   |
| Bæreskinnetype                      | Monteringsramme, 1 x TS 55E  |
| Bemærk                              | De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer   |
| Antal poler                         | 3-polet  |
| Dimensioner                         | Bredde: 55 mm<br>Højde: 208 mm   |

# Funktioner

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Bæreskinner antal/højde | 1 / 10 mm   |
| Passer til skinner      | Højde: 5, 10 mm   |
| Bæreramme (B x H)       | 55 mm x 170 mm  |
| Godkendelser            | UL  |
| Pakkestørrelse          | 1 stk.  |
| Nettovægt               | 0,34 kg   |
| Bruttovægt              | 0,384 kg  |
| Kobberandel (kg/styk)   | 0,116   |
| Toldtarifnummer         | 85369095  |
| ETIM 9                  | EC001531  |
| ECLASS 8.0              | 27370304  |
| Produktbeskrivelse      | SV OM-adapter, 65 A, 690 V, 3-polet, tilslutningsledning WG 6, BH: 55x208 mm, bæreramme, systembæreskinner TS 55E |

## Godkendelser.

|               |   |
|---------------|---|
| Godkendelser. | ABS<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed)         |
| Forklaringer. | Overensstemmelseserklæring<br>Overensstemmelseserklæring UK |