


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.510 OM-adaptere

Stat: 11-05-2026 (Kilde: rittal.com/dk-da)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.510 - OM-adaptere med fjederklemmer



Funktioner

Best.nr.	SV 9340.510
Udgave	med fjederklemmer
Materiale	Polyamid Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve	Chassis: RAL 7035
Mærkestrøm maks.	32 A
Mærkedriftsspænding	690 V, 3~
Til skinner med centerafstand	60 mm
Bæreskinnetype	uden monteringsramme, 1 x TS 45C
Antal poler	3-polet
Dimensioner	Bredde: 45 mm Højde: 208 mm
Tilslutning af rundledere	1,5 - 6 mm ²
Bæreskinner antal/højde	1 / 10 mm
Passer til skinner	Højde: 5, 10 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,231 kg
Bruttovægt	0,24 kg

Funktioner

Kobberandel (kg/styk)	0,027
Toldtarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivelse	SV OM-adapter, 32 A, 690 V, 3-polet, fjederklemme 1,5-6 mm?, BH: 45x208 mm, systembæreskiner TS 45C

Godkendelser.

Godkendelser.	ABS DNV Lloyds Register
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK
