

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.650 OM-adaptere

Stat: 03-07-2026 (Kilde: [rittal.com/dk-da](http://rittal.com/dk-da))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.650 - OM-adaptore med fjederklemmer



## Funktioner

Best.nr.	SV 9340.650
Udgave	med fjederklemmer
Materiale	Polyamid Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve	Chassis: RAL 7035
Mærkestrøm maks.	65 A
Mærkedriftsspænding	690 V, 3~
Til skinner med centerafstand	60 mm
Bæreskinnetype	Monteringsramme, 1 x TS 55E, 1 x TS 55D-V
Antal poler	3-polet
Bærerammestøtte	Ja
Bemærkning vedr. produktnr.	Ifølge opvarmningstest efter IEC 61 439-1 er en maksimal strømbelastning op til 80 A mulig
Dimensioner	Bredde: 55 mm Højde: 272 mm
Tilslutning af rundledere	2,5 - 16 mm <sup>2</sup>
Bæreskinner antal/højde	2 / 10 mm
Passer til skinner	Højde: 5, 10 mm

# Funktioner

---

Bæreramme (B x H)	55 mm x 237 mm
Pakkestørrelse	1 stk.
Nettovægt	0,339 kg
Bruttovægt	0,377 kg
Kobberandel (kg/styk)	0,059
Toldtarifnummer	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Produktbeskrivelse	SV OM-adapter, 65 A, 690 V, 3-polet, fjederklemme 2,5-16 mm?, BH: 55x272 mm, bæreramme, systembæreskiner TS 55E, TS 55D-V

# Godkendelser.

---

Godkendelser.	ABS DNV Lloyds Register
Forklaringer.	Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring UK